



G B C

Plastifieuse automatique A3 FOTON 30

PRIX HT

836,81 €

PRIX TTC

1 004,17 €

01. DESCRIPTION

Vous plastifiez des piles de documents à la chaîne, sans rester devant la machine. La FOTON 30 charge, plastifie et coupe seule jusqu'à 30 feuilles A4 en une opération, à chaud, avec une cartouche de film que vous glissez en place au lieu de monter deux bobines. Formats A4 et A3 sur une largeur de travail de 305 mm, films de 75, 100 et 125 microns. Préchauffage en 1 minute, puis démarrage dès la température atteinte. Vous insérez la cartouche, posez votre pile de feuilles, la machine fait le reste, « comme un photocopieur ». Ce qu'elle plastifie Formats A4 et A3, sur une largeur de travail de 305 mm. Trois épaisseurs de film au choix : 75, 100 et 125 microns. Plus le film est fin, plus le document reste souple ; plus il est épais, plus il devient rigide. Selon l'épaisseur retenue, une cartouche traite 250 feuilles en 75 microns, 190 feuilles en 100 microns et 150 feuilles en 125 microns : vous savez à l'avance combien de documents une cartouche couvre. Papier courant, badges, menus, fiches et petits formats passent sans réglage compliqué. Pour quels usages La FOTON 30 tient un rythme de travail régulier : reprographie interne, écoles, collectivités, points de vente qui plastifient des séries d'affichettes, de consignes ou de supports de comptoir. Vous lancez une pile, vous récupérez les documents plastifiés pendant que vous préparez la suivante. Vitesse et cadence 700 mm par minute en 75 microns, 690 en 100 microns, 650 en 125 microns. Une plastification A4 sort en 18 secondes. Vous chargez la pile de 30 feuilles A4, elle défile en continu, sans que vous rechargez feuille par feuille. Le débit reste le même du premier au dernier document de la série. Préchauffage et mise en route Une minute de préchauffage suffit avant la première feuille. La FOTON 30 démarre seule dès que la température de travail est atteinte, et se met en veille quand elle reste inactive. Un voyant vous indique le niveau de film restant dans la cartouche : vous anticipez le remplacement sans interrompre une série en cours. La cartouche de film Pas de bobine à enfiler ni de film à aligner à la main : la cartouche EZload se glisse en place, films supérieur et inférieur déjà positionnés. Les 4 rouleaux motorisés et le chauffage céramique donnent un rendu régulier sur toute la longueur du document.

Quant à la maintenance, le changement de cartouche se fait en quelques secondes. Charge auto et coupe auto pour le papier courant de 65 à 125 microns, charge manuelle et coupe auto pour les papiers plus épais, au-delà de 125 microns. Charge manuelle et coupe manuelle pour les formats spéciaux, grands ou étoilés, quand vous voulez garder la main.

Des butées réglables guident l'entrée du document. Avant de choisir la FOTON 30, vérifiez que le A3, préférez une machine à rouleaux grand format. Si votre volume dépasse plusieurs centaines de feuilles à la suite chaque jour, préférez une plastifieuse à chargeur automatique conçue pour les très gros volumes. La FOTON 30 est garantie 2 ans. Retrouvez la FOTON 30

[Personnaliser](#)

[Politique de confidentialité](#)

Tout refuser

Tout accepter

parmi nos plastifieuses automatiques , dans notre sélection de plastifieuses professionnelles et de plastifieuses A3 . Pour une pile plus épaisse par passage, comparez avec la LAMI REVO ANY .

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Plastifieuse automatique A3	Marque	GBC
Matière	Plastique	Type de plastifieuse	À cartouches
Type de plastification	À chaud	Format de plastification	A3, A4
Épaisseur acceptée	75 microns, 100 microns, 125 microns	Épaisseur max des rouleaux	125 microns
Largeur de plastification	305 mm	Nombre de rouleaux	4 rouleaux
Système de chauffe	Rouleaux chauffants	Nombre de plastification	1 plastification A4 en 18 secondes
Vitesse max	700 mm/min	Temps de préchauffage	1 min
Supports à plastifier	Flyers, Photos, Fiches diverses, Bannières publicitaires, Carte de visite, Badges, Affiches / Posters, Plans		
Alimentation	230	Fabricant	ESSELTE
EAN	5028252597302		

Ce site dépose des cookies de mesure d'audience et de publicité. Vous décidez lesquels activer, et pouvez changer d'avis à tout moment.